


# DF2210



## Elektronisk säkring

Fuse/IO-Link/24VDC/10A



- 1 Etikett
- 2 Tryckknapp on / off / reset Status-LED 1
- 3 intryckningsanslutning Utgång 1



### Elektriska data

|                                               |      |                |
|-----------------------------------------------|------|----------------|
| Anslutningsspänning                           | [V]  | till SELV/PELV |
| Nominell spänning DC                          | [V]  | 24             |
| Ingångsspänning DC                            | [V]  | 18...30        |
| Skyddsklass                                   |      | III            |
| Strömvavbrottstid (nominell spänning 24 V DC) | [ms] | 10             |
| Viloström                                     | [mA] | 10             |
| Antal kanaler                                 |      | 1              |
| Nominell ström                                | [A]  | 10             |
| Nominell ström (Fail Safe Element)            | [A]  | 10             |

### Utgångar

|                     |      |    |
|---------------------|------|----|
| Total lastkapacitet | [mF] | 20 |
|---------------------|------|----|

### Driftförhållanden

|                      |      |                        |
|----------------------|------|------------------------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...60               |
| Lagringstemperatur   | [°C] | -40...70               |
| Kapslingsklass       |      | IP 20; (frontplacerad) |
| Föroreningsgrad      |      | 2                      |

### Godkännanden / tester

|     |              |                                                                   |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| EMC | EN 61000-6-3 | okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) |
|     | EN 61000-6-2 | störningsokänslighet                                              |

### Mekaniska data

|      |     |    |
|------|-----|----|
| Vikt | [g] | 72 |
|------|-----|----|

# DF2210



## Elektronisk säkring

Fuse/IO-Link/24VDC/10A

Mått [mm] 80 x 12,5 x 98,5

### Displayer / manöverelement


|                  |        |                          |
|------------------|--------|--------------------------|
| Display          | status | 1 x LED, röd/grön/orange |
| Funktionselement | 1 x    | tryckknappar             |

### Elektrisk anslutning

push-in anslutningar:


anslutningshävvarm/remsa:

Anslutning



### diagram och grafer

Utgångskaraktäristik



tid-ström karakteristik