


Distributionsmodul för jordpotential

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

- 1 Etikett
2 intryckningsanslutning 24 V DC



Applikation

Utförande potentialmodul GND (10 x 2,5 mm²)

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...30 DC
Nominell spänning DC [V]	24
Skyddsklass	III
Max. lastström [A]	20

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Lagringstemperatur [°C]	-40...70
Kapslingsklass	IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-3	okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet)
	EN 61000-6-2	störningsokänslighet

Mekaniska data

Vikt [g]	62,5
Monteringstyp	Montering på DIN skena
Installationshänvisning	Intelligande montering är möjlig
Mått [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Distributionsmodul för jordpotential

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

Elektrisk anslutning

push-in anslutningar:

Anslutning

