


DF3200



Distributionsmodul för supply voltage

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²



- 1 Etikett
2 intryckningsanslutning 24 V DC



Applikation

Utförande potentialmodul 2 x 5 x 2,5 mm²

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...30 DC
Nominell spänning DC [V]	24
Skyddsklass	III
Max. lastström [A]	20

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Lagringstemperatur [°C]	-40...70
Kapslingsklass	IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-3	okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet)
	EN 61000-6-2	störningsokänslighet

Mekaniska data

Vikt [g]	64,8
Monteringstyp	Montering på DIN skena
Installationshänvisning	Intelligande montering är möjlig
Mått [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Distributionsmodul för supply voltage

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

Elektrisk anslutning

push-in anslutningar:

Anslutning

