


Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DI0101

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	10
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Applikation

Applikation	enkel utvärdering av linjära eller roterande rörelser vid låga varvtal eller stillestånd; blockering
-------------	--

Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	20...250
Nominell spänning DC	[V]	20...250
Polaritetssäker		nej

Utgångar

Totalt antal utgångar		1
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	6,5
Minsta lastström	[mA]	6
Max. läckström	[mA]	1,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Belastningsström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	2200
Kortslutningssäker		nej
Överlastskydd		nej



Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	10
Avkänningsavstånd inställbar		nej
Mät-/ Inställningsområde		
Inställningsområde	[Imp/min]	5...300
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres	[% av Sr]	10
Reaktionstider		
Startfördröjning	[s]	12
Max. dämpningsfrekvens	[Imp/min]	1500
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt		flervarvig-potentiometer
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	255,8
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Gängbeteckning		M30 x 1,5
Material		Mässing specialbelagd; PBT
Åtdragningsmoment	[Nm]	50
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, grön
Elektrisk anslutning		
Erforderligt skydd		miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
Anmärkning		
Anmärkning		rekommendation kontrollera den säkra funktionen efter kortslutning




Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Anslutning



Hänvisning miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1 $\leq$ 2 A (snabb)

Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå