


Kopplingsförstärkare

N605/110VAC/0,8A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DN1020

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Utgångsspänning	[V]	inställd
Utgångsspänning tolerans	[%]	5
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	0,8
Antal utgångskretsar		1

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...50
Kapslingsklass		IP 40

Mekaniska data

Material	plast
----------	-------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsspänning	2 x LED, grön
---------	-----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Kopplingsförstärkare

N605/110VAC/0,8A

Elektrisk anslutning

klämmor: ...4 mm²

Anslutning

