



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DN0200

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available



Produktegenskaper

Kapsling	Hölje för montering på DIN-skena
----------	----------------------------------

Applikation

Applikation	Spänningsmatning och signal utvärdering
-------------	---

Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	< 230
Nominell spänningstolerans	[%]	10
Nominell spänningstolerans 2	[%]	10
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Extrakraft för givare DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Utgångar

Kontaktbelastning	4 A / 625 VA / 250 V AC
-------------------	-------------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...50
Kapslingsklass		IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Mekaniska data

Kapsling	Hölje för montering på DIN-skena
Material	plast



Kopplingsförstärkare

N600/230VAC/0,08A

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	LED, grön
	drift	1 x LED, grön

Elektrisk anslutning

klämmor: ...4 mm²

Anslutning