



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DN0200

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available



Produktegenskaper

Kapsling	Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm]	75 x 55 x 110

Applikation

Applikation	Spänningsmatning och signal utvärdering
-------------	---

Elektriska data

Nominell spänning AC [V]	< 110
Nominell spänningstolerans [%]	10
Nominell spänningstolerans 2 [%]	10
Nominell frekvens AC [Hz]	47...63
Extrakraft för givare DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Utgångar

Kontaktbelastning	4 A / 625 VA / 250 V AC
-------------------	-------------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...50
Kapslingsklass	IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor	IP 20

Mekaniska data

Kapsling	Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm]	75 x 55 x 110

DN0213



Kopplingsförstärkare

N600/110VAC/0,08A

Material	plast	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, grön
	drift	1 x LED, grön
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...4 mm²		
Anslutning		