


DN1020



Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A



Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	< 230
Nominell frekvens AC	[Hz]	50...60
Ingångsspänningsområde AC	[V]	100...240
Utgångsspänning DC	[V]	24...28
Skyddsklass		I; (IEC 61140)
Överspänningsskydd		ja; (< 40)
Utgångsspänning	[V]	inställbar
Utgångsspänning tolerans	[%]	2
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	1,3
Antal utgångskretsar		1
Max. rippel	[mV]	50
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,5
Effektförlust	[W/K]	1 (60...70 °C)
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	190

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-10...70
Kapslingsklass		IP 20

Godkännanden / tester


EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		411



Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

Mekaniska data		
Vikt	[g]	310,5
Monteringstyp		skena; (TH35 (EN 60715))
Mått	[mm]	83 x 45 x 96
Material		PC
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
fjäderbelastningsklämma: ...2,5 mm ²		
Anslutning		



- 1 primär
2 sekundär