


Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A



1 Jumper enkel eller parallellkoppling



Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	< 230
Nominell frekvens AC	[Hz]	50...60
Ingångsspänningsområde AC	[V]	100...240
Utgångsspänning DC	[V]	24...28
Skyddsklass		I; (IEC 61140)
Utgångsspänning	[V]	inställbar
Utgångsspänning tolerans	[%]	2
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	4,1
Antal utgångskretsar		1
Max. rippel	[mV]	50
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	90
Effektförlust	[W/K]	2 (60...70 °C)
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	40

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Driftförhållanden


Omgivningstemperatur	[°C]	-10...70
Kapslingsklass		IP 20



Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	177	
Mekaniska data		
Vikt [g]	434	
Monteringstyp	skena; (TH35 (EN 60715))	
Material	PC	
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	LED, grön
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
fjäderbelastningsklämma: ...2,5 mm²		
Anslutning		



- | | |
|---|----------|
| 1 | primär |
| 2 | sekundär |