


Switchat nätaggregat 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A



1 Potentiometer



Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans	[%]	10
Nominell spänning AC	[V]	< 230
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänningsområde AC	[V]	100...240
Utgångsspänning DC	[V]	24...28
Skyddsklass		II; (IEC 61140)
Tillslagsfördröjning	[s]	< 0,255
Utgångsspänning	[V]	inställbar
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	1,25
Antal utgångskretsar		1
Max. rippel	[mV]	50
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	84
Externt ingångsskydd		10 A; B
Effektförlust	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	120

Utgångar

Kortslutningssäker	ja
Överlastskydd	ja
Tillförlitlighet av DC OK-signal	24 V DC (30 mA)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklass		IP 20

DN1030



Switchat nätaggregat 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mekaniska data

Vikt	[g]	278,5
Monteringstyp		skena; (TH35 (EN 60715); fritt utrymme för kylning 30 mm)
Mått	[mm]	90 x 45 x 100
Material		PC ABS

Displayer / manöverelement

Display	DC-ok	1 x LED, grön
---------	-------	---------------


Anmärkning

Anmärkning	Utgångsspänning enligt SELV, PELV
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Klämanslutning för DIN-skena:

Anslutning



- 1: primär
2: sekundär