


Switchat nätaggregat 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A



1 Potentiometer



Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans	[%]	10
Nominell spänning AC	[V]	< 230
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänningsområde AC	[V]	100...240
Utgångsspänning DC	[V]	24...28
Skyddsklass		II; (IEC 61140)
Tillslagsfördröjning	[s]	< 0,38
Utgångsspänning	[V]	inställbar
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	2,5
Antal utgångskretsar		1
Max. rippel	[mV]	50
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Externt ingångsskydd		10 A; B
Effektförlust	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	90

Utgångar

Kortslutningssäker	ja
Överlastskydd	ja
Tillförlitlighet av DC OK-signal	24 V DC (30 mA)

Driftförhållanden


Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklass		IP 20



Switchat nätaggregat 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	335
Monteringstyp		skena; (TH35 (EN 60715); fritt utrymme för kylning 30 mm)
Mått	[mm]	90 x 45 x 100
Material		PC ABS
Displayer / manöverelement		
Display	DC-ok	1 x LED, grön
Anmärkning		
Anmärkning		Utgångsspänning enligt SELV, PELV
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Klämanslutning för DIN-skena:		
Anslutning		



1: primär
2: sekundär