


Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DN4011

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	< 230; (omkopplingsbar)
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänningsområde AC	[V]	88...132 / 187...264
Skyddsklass		I
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	42
Tillslagsfördröjning	[s]	42
Utgångsspänning tolerans	[%]	2
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	2,5
Antal utgångskretsar		1
Max. rippel	[%]	1
Säkring	[A]	2; (inbyggd)
Effektförlust	[W/K]	1 (60...70 °C)

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklass		IP 20



Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Godkännanden / tester

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaniska data

Material	Aluminium
----------	-----------

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	LED, grön
---------	----------	-----------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: ...2.5 mm²

Anslutning

