




Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DN1020

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	< 230
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänning DC	[V]	105...370
Ingångsspänningsområde AC	[V]	90...260
Skyddsklass		I
Utgångsspänning tolerans	[%]	3
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	1
Antal utgångskretsar		1
Max. rippel	[%]	1,25

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...55
Kapslingsklass		IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Mekaniska data		
Monteringstyp	skena; (TH35 (EN 60715))	
Material	plast	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsspänning	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
två-kammarterminaler: 2 x ...2,5 mm²		
Anslutning		

