




Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Utgående artikel

Alternativartiklar: E84036

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	400...500
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänning DC	[V]	450...820
Ingångsspänningsområde AC	[V]	340...576
Utgångsspänning DC	[V]	24...28
Skyddsklass		I; (IEC 61140)
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	80
Tillslagsfördröjning	[s]	< 80
Utgångsspänning	[V]	inställbar
Utgångsspänning tolerans	[%]	2
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	30
Antal utgångskretsar		1
Max. rippel	[%]	0,1
Effektförlust	[W/K]	18 (60...70 °C)

Utgångar


Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja



Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklass		IP 20
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		49
Mekaniska data		
Vikt	[g]	2507,5
Monteringstyp		skena; (TH35 (EN 60715))
Material		Aluminium
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsspänning	1 x LED, grön
	Fel	1 x LED, röd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: 1.5...6 mm ²		
Anslutning		



- 1 primär
2 sekundär