


## Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Elektriska data

|                                               |       |                      |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| Nominell spänning AC                          | [V]   | < 230                |
| Nominell frekvens AC                          | [Hz]  | 47...63              |
| Ingångsspänning DC                            | [V]   | 210...375            |
| Ingångsspänningsområde AC                     | [V]   | 85...132 / 176...264 |
| Skyddsklass                                   |       | I; (IEC 61140)       |
| Max. effekt vid i<br>tillslagsfördröjning     | [ms]  | 20                   |
| Tillslagsfördröjning                          | [s]   | < 20                 |
| Utgångsspänning tolerans                      | [%]   | 1...5                |
| Max. utgångsström vid min.<br>utgångsspänning | [A]   | 4                    |
| Antal utgångskretsar                          |       | 1                    |
| Max. rippel                                   | [%]   | 0,1                  |
| Effektförlust                                 | [W/K] | 3 (60...70 °C)       |

## Utgångar

|                      |    |
|----------------------|----|
| Kortslutningsskyddad | ja |
| Överlastskydd        | ja |

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -10...60 |
|----------------------|------|----------|



## Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

|                |       |
|----------------|-------|
| Kapslingsklass | IP 20 |
|----------------|-------|

## Godkännanden / tester

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| EMC | EN 50081-1   |  |
|     | EN 61000-6-2 |  |

## Mekaniska data

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Vikt [g]      | 696                      |
| Monteringstyp | skena; (TH35 (EN 60715)) |
| Mått [mm]     | 131 x 65 x 107           |
| Material      | Aluminium                |

## Displayer / manöverelement

|         |                 |               |
|---------|-----------------|---------------|
| Display | Utgångsspänning | 1 x LED, grön |
|---------|-----------------|---------------|

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

klämmor: 1.5...6 mm<sup>2</sup>

## Anslutning

