




Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DN4014

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	< 230
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänningsområde AC	[V]	85...132 / 184...264
Utgångsspänning DC	[V]	24...28
Skyddsklass		I; (IEC 61140)
Max. effekt vid i	[ms]	80
tillslagsfördröjning		
Tillslagsfördröjning	[s]	< 80
Utgångsspänning	[V]	inställbar
Utgångsspänning tolerans	[%]	2
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	20
Antal utgångskretsar		1
Max. rippel	[%]	0,1
Externt ingångsskydd		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja



Switchat nätaggregat 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklass		IP 20
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	1861,4
Monteringstyp		skena; (TH35 (EN 60715))
Material		Aluminium
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsspänning	LED, grön
	överlast	LED, röd
	kortslutning	LED, röd blinkar
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: 1.5...6 mm ²		
Anslutning		
① 115/230 V AC ② 24 V DC		