



Switchat nätaggregat 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Potentiometer



Elektriska data


Anslutningsspänning tolerans	[%]	10
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänningsområde AC	[V]	100...240
Utgångsspänning DC	[V]	24...28
Skyddsklass		I; (IEC 61140)
Max. effekt vid i	[ms]	1000
tillslagsfördröjning		
Tillslagsfördröjning	[s]	< 1000
Utgångsspänning	[V]	inställbar
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	2,5
Antal utgångskretsar		1
Max. rippel	[mV]	50
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,1
Externt ingångsskydd		10 A; B
Effektförlust	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	450



Switchat nätaggregat 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Utgångar		
Kortslutningssäker	ja	
Överlastskydd	ja	
Tillförlitlighet av DC OK-signal	30 V DC (< 1 A)	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklass	IP 20	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	970,5
Monteringstyp	skena; (TH35 (EN 60715); fritt utrymme för kylning 20 mm)	
Mått	[mm]	129 x 50 x 136
Material	AlMg3; stålbleck; PC	
Displayer / manöverelement		
Display	DC-ok	1 x LED, grön
	överlast	1 x LED, röd
Anmärkning		
Anmärkning	Utgångsspänning enligt SELV, PELV	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
skruvklämmor:		
Anslutning		



- 1: primär
2: sekundär