




Multifunktions - tidrelä

T700/230VAC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DL0201

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Kapsling Hölje för montering på DIN-skena

Applikation

Applikation nätaggregat och kopplingsförstärkare med timerfunktion

Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	< 230
Nominell spänning DC	[V]	24
Nominell spänningstolerans	[%]	10
Nominell spänningstolerans 2	[%]	10
Nominell frekvens AC	[Hz]	50...60
Extrakraft för givare DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal reläutgångar: 1

Utgångar

Antal reläutgångar	1
Kontaktbelastning	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Noggrannhet / Avvikelse

Repeternoggrannhet [% av Sr] < 3



Multifunktions - tidrelä

T700/230VAC

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...55
Kapslingsklass		IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20
Mekaniska data		
Vikt	[g]	444,4
Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena
Material		plast
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, grön
	drift	1 x LED, grön
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...4 mm ²		
Anslutning		

