


# DV1530

## 5-segment signallampa

LED-Tower-5/Std/Buzzer



1 signal



### Applikation

Applikation signal för maskinstatus

### Elektriska data

|                      |      |                              |
|----------------------|------|------------------------------|
| Anslutningsspänning  | [V]  | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
| Nominell spänning DC | [V]  | 24                           |
| Strömförbrukning     | [mA] | < 200                        |

### In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 6

### Ingångar

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Antal kopplingsingångar | 6      |
| Ingångsström Hög        | [mA] 6 |



## 5-segment signallampa

LED-Tower-5/Std/Buzzer


| Gränssnitt                     |                                                   |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Kommunikationsinterface        | IO-Link                                           |               |
| Typ av transmission            | COM2 (38,4 kBaud)                                 |               |
| IO-Link revision               | 1.1                                               |               |
| SDCI-standard                  | IEC 61131-9                                       |               |
| SIO-läge                       | ja                                                |               |
| Nödvändig masterporttyp        | A                                                 |               |
| Min. processcykeltid [ms]      | 3,2                                               |               |
| Understödda DeviceIDs          | Drift typ                                         | DeviceID      |
|                                | default                                           | 850           |
| Driftförhållanden              |                                                   |               |
| Omgivningstemperatur [°C]      | -25...50                                          |               |
| Lagringstemperatur [°C]        | -40...75                                          |               |
| Max. relativ luftfuktighet [%] | 90                                                |               |
| Lufttryck [kPa]                | < 106                                             |               |
| Max. höjd över havet [m]       | 2000                                              |               |
| Kapslingsklass                 | IP 54                                             |               |
| Mekaniska data                 |                                                   |               |
| Vikt [g]                       | 567                                               |               |
| Mått [mm]                      | Ø 70 / L = 284                                    |               |
| Material                       | kapsling: ABS; Optik: PC                          |               |
| Displayer / manöverelement     |                                                   |               |
| Display                        | status                                            | 1 x LED, grön |
|                                | LED-segment                                       | 5 x 4 LED     |
| Akustisk signal                | signal                                            |               |
| Max. ljudtryck [dB]            | 85                                                |               |
| Tillbehör                      |                                                   |               |
| Tillbehör (alternativ)         | monteringsplatta, E89060                          |               |
|                                | väggfixtur, E89061                                |               |
|                                | Monteringsadapter, E89063                         |               |
|                                | fästa med kabelanslutning på sidan, E89064        |               |
|                                | montagerör, E89065                                |               |
|                                | montagerör, E89066                                |               |
|                                | montagerör, E89067                                |               |
| Anmärkning                     |                                                   |               |
| Anmärkning                     | För ytterligare information, se bruksanvisningen. |               |
| Förpackning                    | 1 antal                                           |               |

## 5-segment signallampa

LED-Tower-5/Std/Buzzer

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



### Anslutning

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Digital ingång LED-segment 5 |
| 2 | signal                       |
| 3 | Digital ingång LED-segment 3 |
| 4 | Digital ingång LED-segment 2 |
| 5 | Spänningsmatning             |
| 6 | Digital ingång LED-segment 1 |
| 7 | Digital ingång LED-segment 4 |
| 8 | IO-Link (C/Q)                |

### diagram och grafer

fotmontage



# DV1530

## 5-segment signallampa

LED-Tower-5/Std/Buzzer



väggmontahge

