


# DV1002



## LED-remsa RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68



| Applikation                      |                         |                                                            |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Applikation                      | signal för maskinstatus |                                                            |
| Elektriska data                  |                         |                                                            |
| Anslutningsspänning              | [V]                     | 21,4...26,4 DC                                             |
| Nominell spänning DC             | [V]                     | 24; (till SELV/PELV)                                       |
| Strömförbrukning                 | [mA]                    | 800                                                        |
| Färgtemperatur                   | [K]                     | 4000                                                       |
| Ljusflöde                        | [lm]                    | röd: 101,2; grön: 188,8; blå: 37; vit: 285,2               |
| Hänvisning till ljusflöde        | [lm]                    | Indikering av ljusflödet refererar till en meter LED-remsa |
| Typ. Livslängd                   | [h]                     | 30000                                                      |
| Ingångar                         |                         |                                                            |
| Ingångskrets för kopplingsingång | 24 V PNP                |                                                            |
| Driftförhållanden                |                         |                                                            |
| Omgivningstemperatur             | [°C]                    | -20...45                                                   |
| Max. relativ luftfuktighet       | [%]                     | 90                                                         |
| Max. höjd över havet             | [m]                     | 4000                                                       |
| Kapslingsklass                   | IP 68                   |                                                            |
| Föroreningsgrad                  | 2                       |                                                            |
| Godkännanden / tester            |                         |                                                            |
| Godkännande                      | IEC 62471; IEC 62031    |                                                            |
| Mekaniska data                   |                         |                                                            |
| Vikt                             | [g]                     | 72,4                                                       |
| Mått                             | [mm]                    | 515 x 14,2 x 4,5                                           |
| Material                         | TPU                     |                                                            |
| Displayer / manöverelement       |                         |                                                            |
| Display                          | signal för maskinstatus | LED, flerfärg RGB                                          |
|                                  | montering av ljus       | LED, vit                                                   |

**LED-remsa RGBW**

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68

**Anmärkning**


Förpackning

1 antal

**Elektrisk anslutning**

kabel: 0,3 m

Anslutning: M12; kodning: A



|   |        |
|---|--------|
| 1 | + röd  |
| 2 | + grön |
| 3 | GND    |
| 4 | + vit  |
| 5 | + blå  |

**diagram och grafer**