


DV2130



1-segment signallampa

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer



Applikation		
Applikation	signal för maskinstatus	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; (till SELV/PELV ; "supply class 2" enligt cURus)
Nominell spänning DC	[V]	24
Strömförbrukning	[mA]	< 90
Startström, max peak	[mA]	400
Varaktighet av strömspik vid påslag	[ms]	50
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Min. processcykeltid	[ms]	2,3
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1085
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...50
Lagringstemperatur	[°C]	-40...75
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90
Max. höjd över havet	[m]	4000
Kapslingsklass	IP 65	



1-segment signallampa

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

Föreoreningsgrad	2
------------------	---

Mekaniska data

Vikt [g]	166,5
Mått [mm]	Ø 56 / L = 72,5
Material	kapsling: PC

Displayer / manöverelement

Display	LED-segment, röd / grön / gul / blå / violett / cyan / vit
Akustisk signal	signal
Max. ljudtryck [dB]	90

Tillbehör


Tillbehör (alternativ)	monteringsplatta, E89060
	väggfixtur, E89061
	Monteringsadapter, E89063
	fästa med kabelanslutning på sidan, E89064
	montagerör, E89065
	montagerör, E89066
	montagerör, E89067
	monteringsplatta, E89080

Anmärkning

Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



IO-Link

1	UB+
2	inte använd
3	UB-
4	IO-Link
5	inte använd

standardläge


1	IN1 röd
2	IN2 grön
3	GND
4	signal
5	IN3 blå

1-segment signallampa


LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

diagram och grafer

fotmontage




väggmontage



1-segment signallampa

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

Ljusintensitets fördelningskurva




Ljusintensitets fördelningskurva: röd

1000 lm

effektivitet i verksamheten = 20%

Ljusintensitets fördelningskurva



Ljusintensitets fördelningskurva: grön


1000 lm

effektivitet i verksamheten = 22%

1-segment signallampa

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

Ljusintensitets fördelningskurva



Ljusintensitets fördelningskurva: blå

1000 lm

effektivitet i verksamheten = 20%