


# DV2300



## 3-segment signallampa

LED-Tower-3/IOL/Bracket



CE cULus IO-Link

### Applikation

Applikation

signal för maskinstatus

### Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

18...30 DC; (till SELV/PELV)

Nominell spänning DC

[V]

24

Strömförbrukning

[mA]

< 200

### Ingångar

Ingångsström Hög

[mA]

6

### Gränssnitt

Kommunikationsinterface

IO-Link

# DV2300



## 3-segment signallampa

LED-Tower-3/IOL/Bracket

|                           |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Typ av transmission       | COM2 (38,4 kBaud) |                 |
| IO-Link revision          | 1.1               |                 |
| SDCI-standard             | IEC 61131-9       |                 |
| SIO-läge                  | ja                |                 |
| Nödvändig masterporttyp   | A                 |                 |
| Min. processcykeltid [ms] | 3,2               |                 |
| Understödda DeviceIDs     | <b>Drift typ</b>  | <b>DeviceID</b> |
|                           | default           | 1467            |

| Driftförhållanden              |  |          |
|--------------------------------|--|----------|
| Omgivningstemperatur [°C]      |  | -25...50 |
| Lagringstemperatur [°C]        |  | -40...75 |
| Max. relativ luftfuktighet [%] |  | 90       |
| Lufttryck [kPa]                |  | < 106    |
| Max. höjd över havet [m]       |  | 2000     |
| Kapslingsklass                 |  | IP 65    |

| Godkännanden / tester |                  |         |
|-----------------------|------------------|---------|
| UL godkännande        | Spänningsmatning | Class 2 |

| Mekaniska data |  |                          |
|----------------|--|--------------------------|
| Vikt [g]       |  | 465,7                    |
| Monteringstyp  |  | Monteringsfot            |
| Mått [mm]      |  | Ø 70 / L = 280           |
| Material       |  | kapsling: ABS; Optik: PC |

| Displayer / manöverelement |             |           |
|----------------------------|-------------|-----------|
| Display                    | LED-segment | 3 x 4 LED |

| Tillbehör              |  |                                            |
|------------------------|--|--------------------------------------------|
| Tillbehör (alternativ) |  | monteringsplatta, E89060                   |
|                        |  | väggfixtur, E89061                         |
|                        |  | Monteringsadapter, E89063                  |
|                        |  | fästa med kabelanslutning på sidan, E89064 |
|                        |  | montagerör, E89065                         |
|                        |  | montagerör, E89066                         |
|                        |  | montagerör, E89067                         |

| Anmärkning  |                                                   |  |
|-------------|---------------------------------------------------|--|
| Anmärkning  | För ytterligare information, se bruksanvisningen. |  |
| Förpackning | 1 antal                                           |  |

# DV2300



## 3-segment signallampa

LED-Tower-3/IOL/Bracket

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



|   |               |
|---|---------------|
| 1 | L+            |
| 2 | inte använd   |
| 3 | L-            |
| 4 | IO-Link (C/Q) |

### diagram och grafer

