


DX1041



Visning av aktuell slinga

DISPLAY/4...20mA



panel cutout 68 x 33 mm



Produktegenskaper			
Hölje		Hölje för panelmontering	
Mått	[mm]	36 x 72 x 40	
Applikation			
Applikation		skalbar display för givare med analog utgång	
Elektriska data			
Anslutningsspänning	[V]	24 DC; (spänning genereras från analog signal: 4...20 mA; spänningsfall av signal: 5,1 (4,7...5,2 V))	
In- / utgångar			
Antal in och utgångar		Antal analogingångar: 1	
Ingångar			
Antal analogingångar		1	
Analog ingång (ström)	[mA]	4...20	
Analogingång		Upplösning [Bit]	12
		Noggrannhet	0,3 % Mätfel ± 1 Digit
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-20...80	
Kapslingsklass		IP 65; (skruvklämmor: IP00)	
Mekaniska data			
Vikt	[g]	106	
Hölje		Hölje för panelmontering	

DX1041



Visning av aktuell slinga

DISPLAY/4...20mA

Monteringstyp	panel cutout: 68 x 33 mm; vägg tjocklek: max. 5 mm
Mått [mm]	36 x 72 x 40
Material	kapsling: Polykarbonat; Packning: EPDM

Displayer / manöverelement

Display	Funktionsdisplay	7-segments LED-display, röd
		teckenhöjd 14 mm
		Displayområde -1999...9999
	Funktionselement	3 tryckknappar

Elektrisk anslutning

plug-in skruvplintar: ...2,5 mm²

Anslutning

