




## Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal, hastighet och tid

DISPLAY/FX360

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DX2021

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



### Applikation

Applikation

Universell utvärdering och visning av alla fysikaliska storheter; som grundar sig på impulsföljder

### Elektriska data

|                              |      |                                  |
|------------------------------|------|----------------------------------|
| Frekvens AC                  | [Hz] | 50...60                          |
| Anslutningsspänning tolerans | [%]  | 33...58                          |
| Anslutningsspänning          | [V]  | 230 / 115 AC / 24 DC             |
| Strömförbrukning             | [mA] | 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V) |
| Extrakraft för givare DC     | [V]  | 24; (±15 %, 150 mA)              |

### Driftförhållanden

|                                   |      |                        |
|-----------------------------------|------|------------------------|
| Omgivningstemperatur              | [°C] | 0...45                 |
| Lagringstemperatur                | [°C] | -25...75               |
| Kapslingsklass                    |      | IP 65; (frontplacerad) |
| Kapslingsklass anslutningsklämmor |      | IP 20                  |

### Godkännanden / tester

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| EMC | EN 50081-1   |  |
|     | EN 61000-6-2 |  |

### Mekaniska data

|      |     |       |
|------|-----|-------|
| Vikt | [g] | 565,2 |
|------|-----|-------|



## Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal, hastighet och tid

DISPLAY/FX360

Material

Noryl UL94-V-0

### Displayer / manöverelement

Display

7-segments LED-display, orange 6-segment  
15 mm

### Elektrisk anslutning

skruvklämmor, DC: 10 x ...1,5 mm<sup>2</sup>

skruvklämmor, AC: 4 x ...2,5 mm<sup>2</sup>

### Anslutning

