




Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal, hastighet och tid

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DX2023

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Applikation

Universell utvärdering och visning av alla fysikaliska storheter; som grundar sig på impulsföljder

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	50...60
Anslutningsspänning tolerans	[%]	33...58
Anslutningsspänning	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Strömförbrukning	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Extrakraft för givare DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...45
Lagringstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass		IP 65; (frontplacerad)
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaniska data

Vikt	[g]	575,4
------	-----	-------



Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal, hastighet och tid

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Material

Noryl UL94-V-0

Displayer / manöverelement

Display

7-segments LED-display, orange 6-segment
15 mm

Elektrisk anslutning

skruvklämmor, DC: 10 x ...1,5 mm²

skruvklämmor, AC: 4 x ...2,5 mm²

Anslutning

