




Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal, hastighet och tid

DISPLAY/FX460/AC/DC



panel cutout 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Mått [mm] 48 x 112 x 116

Applikation

Applikation Universell utvärdering och visning av alla fysikaliska storheter; som grundar sig på impulsföljder

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	50...60
Anslutningsspänning	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	100

In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 2

Ingångar

Antal kopplingsingångar 2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 65
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniska data

Vikt	[g]	355
Monteringstyp		panel cutout: 91 x 43 mm
Mått	[mm]	48 x 112 x 116
Material		Noryl UL94-V-0



Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal,
hastighet och tid

DISPLAY/FX460/AC/DC


Displayer / manöverelement

Display	Färgdisplay	fullgrafik LCD-display, Pekskärm
---------	-------------	----------------------------------

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning



NC: inte använd