



Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal, hastighet och tid

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC



panel cutout 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Mått	[mm]	48 x 112 x 116
------	------	----------------

Applikation

Applikation	Universell utvärdering och visning av alla fysikaliska storheter; som grundar sig på impulsföljder
-------------	--

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	50...60
Anslutningsspänning	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	100

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar	2
-------------------------	---

Utgångar

Antal kopplingsutgångar	4
Överlastskydd	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 65
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniska data

Vikt	[g]	352
Monteringsstyp		panel cutout: 91 x 43 mm



Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal,
hastighet och tid

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Mått	[mm]	48 x 112 x 116
Material		Noryl UL94-V-0


Displayer / manöverelement

Display	Färgdisplay	fullgrafik LCD-display, Pekskärm
---------	-------------	----------------------------------

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning



NC: inte använd