




Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal, hastighet och tid

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC



panel cutout 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Mått [mm] 48 x 112 x 116

Applikation

Applikation Universell utvärdering och visning av alla fysikaliska storheter; som grundar sig på impulsföljder

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 18...30 DC

Strömförbrukning [mA] 100

In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 4

Ingångar

Antal kopplingsingångar 2

Utgångar

Antal kopplingsutgångar 4

Överlastskydd ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...60

Lagringstemperatur [°C] -25...70

Kapslingsklass IP 65

Kapslingsklass anslutningsklämmor IP 20

Godkännanden / tester

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Mekaniska data

Vikt [g] 299

Monteringstyp panel cutout: 91 x 43 mm

Mått [mm] 48 x 112 x 116



Multifunktionsdisplay för övervakning av varvtal,
hastighet och tid

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC

Material	Noryl UL94-V-0
----------	----------------


Displayer / manöverelement

Display	Färgdisplay	fullgrafik LCD-display, Pekskärm
---------	-------------	----------------------------------

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning



NC: inte använd