




Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC



panel cutout 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Mått	[mm]	48 x 112 x 116
------	------	----------------

Applikation

Applikation	visar och styr analoga signaler; t.ex. tryckgivare, temperaturgivare eller flödesgivare
-------------	---

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	100

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 4; Antal analogutgångar: 1
-----------------------	--

Ingångar

Antal analogingångar		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analog ingång (ström)	[mA]	0...20
Analog ingång (spänning)	[V]	-10...10
Analogingångens upplösning		16 bit
Noggrannhet på analogingången	[%]	0,1

Utgångar

Antal kopplingsutgångar		4
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	200
Antal analogutgångar		1
Analog strömutgång	[mA]	0...20
Max. skenbart motstånd	[Ω]	270
Analog spänningsutgång	[V]	-10...10
Precision analogutgång;	[%]	0,1
Överlastskydd		ja
Analogutgångens upplösning		16 bit

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
----------------------	------	----------



Multifunktionsdisplay för övervakning av analoga standardsignaler

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 65
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniska data

Vikt	[g]	299
Monteringstyp		panel cutout: 91 x 43 mm
Mått	[mm]	48 x 112 x 116
Material		Noryl UL94-V-0

Displayer / manöverelement

Display	Färgdisplay	fullgrafik LCD-display, Pekskärm
---------	-------------	----------------------------------

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning

