


E3M121



Anslutningskabel

MCI CONNECTION CABLE 1M



1 MCI



Applikation

Speciella egenskaper

För användning i släpkedja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...105

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

59,25

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie vid fast installation

≥ 40 mm

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, TPU, svart