


Anslutningskabel hona

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...85

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

595

Mått

[mm]

15,5 x 15,5 x 43,9

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

formgjuten zink

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie vid fast installation

≥ 30 mm

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E3M133



Anslutningskabel hona


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

