


E3M153



Anslutningskabel

CONNECTION CABLE M12 16M



Applikation

Speciella egenskaper	skärmad ledning; För användning i släpkedja
Utförande	för mobil 3D smart sensor med analog videoutgång PAL

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 25 AC / < 60 DC
Skyddsklass	III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...80
Kapslingsklass	IP 67; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	806,2
Material	kapsling: PUR; Packning: FKM; Kontaktstift: CuSn6 förnicklad och förtennad
Material mutter	rostfritt stål (1.4305 / 303)
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie vid fast installation ≥ 60 mm

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Anslutningskabel

CONNECTION CABLE M12 16M

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



Elektrisk anslutning

kabel: 16 m, svart, Ø 6 mm, skärmad; 3 x 0,25 mm²

Anslutning



- | | |
|----|-------------------|
| 1: | Skärm |
| 2: | inte använd |
| 3: | koaxialskärm |
| 4: | koaxialkabelkärna |
| 5: | inte använd |

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)

