


E3R100



Anslutningskabel

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass		III
Dämpning	[dB/m]	1,6
Internresistans (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-10...60
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-10...60
Kapslingsklass		IP 54

Mekaniska data

Vikt	[g]	91,62
Min. böjradie	[mm]	16,5; (enkel; 15 x 3,3 mm min. 10x kabeldiametern)
Material		kapsling: : PBT-GF20

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning - 2D/3D kamera

Anslutning: 1 x HFM-Dual, rak

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, svart, Ø 3,3 mm

Elektrisk anslutning - Video Processing Unit

Anslutning: 2 x HFM-Single, rak