

Anslutningskabel hona

ADOGH040SCS0005F03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, nonstick-beläggning

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strålbehandlad; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



E10419



Anslutningskabel hona

ADOGH040SCS0005F03

Anslutning



BN =
BK =
BU =

Ledarfärger :
brun
svart
blå