

Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0006A04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



E10434



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0006A04

Anslutning



BN =	Ledarfärger : brun
BK =	svart
BU =	blå
WH =	vit