



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0015A04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 15 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk anslutning - Honkontakt		

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



E10435



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0015A04

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
WH =	blå
	vit