


Adapter hankontakt

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 O-ring

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 55 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...85

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Anslutningsgंगा PG 13.5

Material Mässing förnicklad

Gjuten-body material Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad





Adapter hankontakt

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Anslutning

1 BK

4 WH

BK = Ledarfärger :
WH = svart
 vit