


# E10437



## Y-splitter

ZDO2H040MSS0005H05



### Applikation

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift |
| Silikonfri           | ja                                          |

### Elektriska data

|                                |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
| Anslutningsspänning            | [V] | 10...55 DC |
| Max. strömbelastning per modul | [A] | 4          |
| Max. strömbelastning totalt    | [A] | 4          |

### Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...80 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

### Mekaniska data

|                           |     |                     |
|---------------------------|-----|---------------------|
| Vikt                      | [g] | 160,7               |
| Material                  |     | TPU                 |
| Gjuten-body material      |     | TPU                 |
| Material mutter           |     | Mässing, förnicklad |
| Antal portar i splitboxen |     | 2                   |
| Anslutningstyp            |     | M12                 |

### Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

# E10437



## Y-splitter


ZDO2H040MSS0005H05

### Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



### Anslutning

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| BN | 1 (1...2) | C |
| BU | 3 (1...2) | C |
| BK | 4 (1)     | C |
| WH | 4 (2)     | C |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Ledarfärger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| WH = | vit           |