

Anslutningskabel hona

ADOAF032MSS0020E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Skyddsklass		III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	17 x 10 x 26
Material		TPU transparent
Gjuten-body material		TPU, transparent
Material mutter		Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10440



Anslutningskabel hona


ADOAF032MSS0020E03

Elektrisk anslutning


kabel: 20 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå