


Splitbox

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC006

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

12

Splitbox

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Antal portar i splitboxen	6
Anslutningstyp	M12

Displayer / manöverelement


Display	Utgångsstatus	6 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



E10445



Splitbox

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

