


Splitbox

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC010

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4



Splitbox

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Max. strömbelastning totalt	[A]	12
-----------------------------	-----	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	28 x 60 x 152
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Antal portar i splitboxen		8
Anslutningstyp		M12

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm





Splitbox

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Anslutning



Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

