





Lös honkontakt

SDOAM120MSSFKPG



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	7,5
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 65
Mekaniska data		
Vikt	[g]	144,5
Mått	[mm]	51 x 26 x 58
Material		Mässing förnicklad
Gjuten-body material		Mässing, förnicklad
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Lödanslutning: ...1 mm²; Mantel: Ø 10...14 mm		
Elektrisk anslutning - Honkontakt		

Anslutning: 1 x M23, vinklad; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad



E10447

Lös honkontakt

SDOAM120MSSFKPG



Anslutning

