




Lös honkontakt

SDOGM120MSSFKPG




Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	7,5
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 65
Mekaniska data		
Vikt	[g]	77
Mått	[mm]	26 x 26 x 49
Material		Mässing förnicklad
Gjuten-body material		Mässing, förnicklad
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning

Lödanslutning: ...1 mm²; Mantel: Ø 10...14 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad



E10448

Lös honkontakt

SDOGM120MSSFKPG



Anslutning

