



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS07,5F03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, nonstick-beläggning
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strålbehandlad; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)		
Elektrisk anslutning - Honkontakt		

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning




E10471



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS07,5F03

Anslutning



BN =
BK =
BU =

Ledarfärger :
brun
svart
blå