


Adapter hankontakt

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 O-ring

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 55 DC
---------------------	-----	---------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Anslutningsgंगा	PG 13.5
-----------------	---------

Material	Mässing förnicklad
----------	--------------------

Gjuten-body material	Mässing, förnicklad
----------------------	---------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad






Adapter hankontakt

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Anslutning



BN = Ledarfärger :
BU = brun
 blå