


## Y-splitter

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Elektriska data

|                                |     |               |
|--------------------------------|-----|---------------|
| Anslutningsspänning            | [V] | 10...60 AC/DC |
| Max. strömbelastning per modul | [A] | 4             |
| Max. strömbelastning totalt    | [A] | 4             |

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

## Mekaniska data

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Material                  | TPU                 |
| Gjuten-body material      | TPU                 |
| Material mutter           | Mässing, förnicklad |
| Antal portar i splitboxen | 2                   |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|



## Y-splitter


ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

### Elektrisk anslutning

kabel: 0,77 m, PUR / PVC, svart, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



### Anslutning

