

Anslutningskabel hona

ADOAH042MSS0003F03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	27 x 15 x 39
------	------	--------------

Material	TPU transparent
----------	-----------------

Gjuten-body material	TPU, transparent
----------------------	------------------

Material mutter	Mässing, nonstick-beläggning
-----------------	------------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10487



Anslutningskabel hona

ADOAH042MSS0003F03

Elektrisk anslutning

kabel: 3 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strålbehandlad; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå