




Anslutningskabel hona

ADOAH040ZDS0002A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC004
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad



E10493



Anslutningskabel hona

ADOAH040ZDS0002A03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå