


## Anslutningskabel hona

ADOAH040ZDS0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Elektriska data

|                     |     |             |
|---------------------|-----|-------------|
| Anslutningsspänning | [V] | < 250 AC/DC |
|---------------------|-----|-------------|

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kapslingsklass | IP 67 |
|----------------|-------|

## Mekaniska data

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Material             | PUR                         |
| Gjuten-body material | PUR                         |
| Material mutter      | formgjuten zink, förnicklad |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad






## Anslutningskabel hona

ADOAH040ZDS0005A03

### Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Ledarfärger : |
| BK = | brun          |
| BU = | svart         |
|      | blå           |