


Anslutningskabel hona

ADOGH040ZDS0002A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC001

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 67
----------------	--	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 47
------	------	--------------

Material		PUR
----------	--	-----

Gjuten-body material		PUR
----------------------	--	-----

Material mutter		formgjuten zink, förnicklad
-----------------	--	-----------------------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E10498



Anslutningskabel hona

ADOGH040ZDS0002A03

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå